

Wellcomme™ Ultra | K-96053-B

Cuvette à robinet de chasse à raccord supérieur fixée au sol

Fonctionnalités

- cuvette allongée, hauteur standard
- Base à quatre boulons offrant une stabilité accrue
- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- Zone d'eau de 10 po (254 mm) x 7 po (178 mm)
- Plomberie brute de 10 ou 12 po (254 ou 305 mm).
- 1,0 gal/chasse (3,8 l/chasse), 1,1 gal/chasse (4,2 l/chasse), 1,28 gal/chasse (4,8 l/chasse), ou 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse) selon le robinet de chasse spécifié.
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Évacuation siphonique
Débit de la chasse d'eau:	1.0, 1.1, 1.28, or 1.6 gpf (3.8, 4.2, 4.8, or 6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	10" x 7" (254 mm x 178 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6" (152 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Technologie

- Conçu pour surpasser les concurrents en matière de propreté de la cuvette et de la résistance aux bouchons
- Élimination maximale des déchets
- Conçu pour permettre le retrait du couvercle de siège de toilette
- Excellent rinçage de la cuvette
- Conçue pour chasser efficacement dans les bâtiments avec une pression ou un débit d'eau faibles
- Apport maximum de la canalisation de vidange selon la norme ASME

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Remplace Wellcomme K-4350-B. La hauteur et l'empreinte peuvent varier
- Installation à quatre boulons

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45°.

Si la pression d'alimentation du luminaire est inférieure à 35 psi statique, le luminaire doit être jumelé à une valve d'une capacité nominale de 1,28 gpf ou plus.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie portant l'étiquette WaterSense ayant le même volume de chasse nominal pour assurer que le système complet répond aux exigences de cette spécification pour l'efficacité en eau et la performance.

Nécessite un robinet de chasse correspondant à la consommation d'eau souhaitée de 1,1 gal/chasse (4,3

