

Highcliff™ Ultra | K-96058

Cuvette à robinet de chasse à raccord arrière, montage au sol

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Raccord arrière de 1,5 po (38 mm).
- Plage de chasse de 4,8 à 6 l/chasse (1,28 à 1,6 gal/chasse)
- Zone d'eau de 10 po (254 mm) x 7 po (178 mm)
- Disponible également au fini antimicrobien K-96058-SS
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Supporte une charge statique de 2 500 lb



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	10"
Type de chasse d'eau:	Évacuation siphonique
Débit de la chasse d'eau:	1.28 or 1.6 gpf (4.8 or 6.0 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	10" x 7" (254 mm x 178 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6" (152 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Technologie

- Conçu pour surpasser les concurrents en matière de propreté de la cuvette et de la résistance aux bouchons
- Élimination maximale des déchets
- Conçu pour permettre le retrait du couvercle de siège de toilette
- Excellent rinçage de la cuvette
- Conçue pour chasser efficacement dans les bâtiments avec une pression ou un débit d'eau faibles
- Apport maximum de la canalisation de vidange selon la norme ASME

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Plomberie brute de 10 po (254 mm)
- Remplace : Highcrest K-4301 et Highcliff K-4367. La hauteur et l'empreinte peuvent varier
- Siège vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

