

Juvenile™ Ultra | K-96059-SS

Cuvette à robinet de chasse antimicrobienne à raccord supérieur fixée au sol

Fonctionnalités

- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- Zone d'eau de 10 po (254 mm) x 7 po (178 mm)
- cuvette allongée, hauteur standard
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Plomberie brute de 10 ou 12 po (254 ou 305 mm).
- Fini antimicrobien inhibant la croissance de moisissure, de taches ou de bactéries causant des odeurs sur la surface de l'appareil. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, les virus ou d'autres organismes causant des maladies. Toujours nettoyer et laver ce produit en profondeur avant et après chaque utilisation
- 1,0 gal/chasse (3,8 l/chasse), 1,1 gal/chasse (4,2 l/chasse), 1,28 gal/chasse (4,8 l/chasse), ou 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse) selon le robinet de chasse spécifié.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	10"
Type de chasse d'eau:	Siphon
Débit de la chasse d'eau:	1, 1.1, 1.28, or 1.6 gpf
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	10" x 7" (254 mm x 178 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6" (152 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Technologie

- Conçu pour surpasser les concurrents en matière de propreté de la cuvette et de la résistance aux bouchons
- Élimination maximale des déchets
- Conçu pour permettre le retrait du couvercle de siège de toilette
- Excellent rinçage de la cuvette
- Apport maximum de la canalisation de vidange selon la norme ASME

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Répond aux exigences en matière de hauteur de l'ADA et du TAS (Texas Accessibility Standard) pour les enfants à l'école élémentaire de 5 à 8 ans

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

