

Primary™ | K-96064

Cuvette à robinet de chasse à raccord supérieur fixée au sol

Fonctionnalités

- Cuvette allongée de 10 1/2 po de hauteur
- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- Zone d'eau de 10 po (254 mm) x 7 po (178 mm)
- Siphon entièrement émaillé de 48 mm (1 7/8 po)
- Plomberie brute de 10 ou 12 po (254 ou 305 mm).
- Plage de chasse de 4,8 à 6 l/chasse (1,28 à 1,6 gal/chasse)
- Consommation ultrafaible parfaite pour la conservation de l'eau et pour gagner des points de rendement dans le programme LEED® Green Building Rating System
- Comprend le siège de toilette avec poignées festonnées
- Disponible également au fini antimicrobien K-96064-SS



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Évacuation siphonique
Débit de la chasse d'eau:	1.28 or 1.6 gpf (4.8 or 6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	1-15/16" (49 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	10" x 7" (254 mm x 178 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	4-3/8" (111 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Technologie

- Conçu pour surpasser les concurrents en matière de propreté de la cuvette et de la résistance aux bouchons
- Excellent rinçage de la cuvette
- Apport maximum de la canalisation de vidange selon la norme ASME

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Cuvette de hauteur pour les enfants
- Remplace les K-4321 et K-4384 primaires. La hauteur et l'empreinte peuvent varier

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Nécessite une soupape de robinet de chasse pour correspondre à la consommation de l'eau désirée 4,8 l/chasse (1,28 gal/chasse) ou 6 l/chasse (1,6 gal/chasse).

