



Avid® | K-97021

Bec de baignoire au mur

Fonctionnalités

- Bec sans inverseur avec raccord de 1/2 po NPT ou emboîtable
- Diamètre de trou max. de 29 mm (1 1/8 po)
- Se coordonne avec les autres produits de la collection Avid



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 01:11 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-3/16" (182 mm)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-97500 Crochet à peignoir double

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-97494 Porte-serviette de 18 po

K-97495 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-97498 Bras porte-serviette

K-97499 Crochet à peignoir

K-97496 porte-serviette double 24 po


K-97502 Porte-papier hygiénique vertical

K-97503 Porte-papier hygiénique couvert

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

