

Taut® | K-97031-4

Robinet de lavabo de salle de bain traditionnel, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Robinet de lavabo traditionnel à deux poignées pour entraxes de 102 mm (4 po)
- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min)
- robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- S'agence avec les robinets Taut et les composants de douche Pitch® pour agrémenter votre salle de bain
- Ce produit sera remplacé par K-37888-4



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- BL Matte Black
- 2MB Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 4-5/16" (110 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)


Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement





Installation

- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

