

July® | K-97282-4

Robinet de lavabo de salle de bain de salle de bain traditionnel, sans drain, 0,5 gal/min

Fonctionnalités

- La poignée à levier unique permet de contrôler l'activation, le volume et la température
- Bec fixe
- Débit maximal de 0,5 gal/min (1,9 l/min) à 80 psi (5,5 bar)
- Une vanne à disque monopièce en céramique permet à la fois de contrôler le volume et la température
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Drain vendu séparément
- S'agence bien aux autres produits de la collection July
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 4-3/8" (111 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique

Matériel


- Laiton
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- À un trou
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

