

July® | K-97283-4

Robinet de lavabo de salle de bain traditionnel commercial avec joints rodés, pulvérisation de 0,5 gal/min, drain à grille et poignée à levier de 3 1/4 po

Fonctionnalités

- Une vanne à disque monopiece en céramique permet à la fois de contrôler le volume et la température
- Bec fixe
- Drain à grille métallique avec raccord métallique
- Drain à grille métallique avec pièce de raccordement en métal
- Débit maximal de 0,5 gal/min (1,9 l/min) à 80 psi (5,5 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 4-3/8" (111 mm)

Drain avec trop-plein: [object Object]

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique

Matériel


- Laiton

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Pour installation à un trou

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

