

Avid® | K-97360-4

Robinet de baignoire à montage en surface avec douchette

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Bec fixe
- Débit maximum du robinet de baignoire de 30,3 l/min (8 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Débit maximum de la douchette, 1,75 gal/min (6,6 l/min), à 45 lb/po² (3,1 bar).
- Se coordonne avec les autres produits de la collection Avid
- Conduites d'alimentation flexibles pour une installation simplifiée.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-13/16" (198 mm)

Débit

Débit du robinet: 8 gpm (30.3 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-97500 Crochet à peignoir double

K-97498 Bras porte-serviette

K-97499 Crochet à peignoir

K-97494 Porte-serviette de 18 po


K-97495 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-97496 porte-serviette double 24 po

K-97502 Porte-papier hygiénique vertical

K-97503 Porte-papier hygiénique couvert





Installation

- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

