

Artifacts® | K-98068-3

Poignées à croisillon pour robinet de lavabo de salle de bain Artifacts®

Fonctionnalités

- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
ADA
ICC/ANSI A117.1

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Corps de robinet en laiton

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet
K-72567 Porte-serviette de 18 po
K-72568 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
K-72570 Porte-serviette double 24 po
K-72571 Anneau à serviette
K-72572 Crochet à peignoir double
K-72573 Porte-papier hygiénique pivotant
K-72576 Panier à papier hygiénique

Produits et accessoires requis

- K-72761 Bec de robinet de lavabo de salle de bain à motif Flume, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

ou

- K-72759 Bec de robinet de lavabo de salle de bain à motif Bell, 1,2 gal/min


ou

- K-72760 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec motif de colonne, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

