Awaken® G90 | K-98361-G

Trousse de douchette à trois fonctions de 27 po, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- Douchette au design contemporain.
- Le pulvérisateur évolué offre trois options : diffusion large, jets abondants ou pulvérisation ciblée et vigoureuse
- Le jet à diffusion large produit une pulvérisation englobante pour l'utilisation quotidienne
- La pulvérisation de jets abondants intenses diffuse un jet puissant idéal pour éliminer le shampooing des cheveux
- La pulvérisation ciblée et vigoureuse produit un jet destiné à soulager les muscles endoloris ou à servir au nettoyage
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- Les buses de pulvérisation recouvrent entièrement le pommeau de douche
- La combinaison d'équilibre, de poids, de prise et d'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximal de 6,6 l/min (1,75 gal/min)
- La glissière comprend des supports de montage réglables pour une flexibilité d'installation
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:14 - US-CA

Codes/normes

Conforme à l'OBC lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.

OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la douchette:	1.75 gpm (6.6 l/min)

Matériel

- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:14 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Les codes de plomberie exigent l'installation de clapets de non-retour approuvés en ligne vers les douchettes.
Consulter les agents de plomberie locaux compétents.
Monter la glissière sur le pan à colombage ou installer une plaque de support. Pour une surface en carreau ou autres surfaces de fini solide : Prépercer les trous de fixation uniquement à travers le matériau de surface; ne pas percer dans le montant. Pour une surface de cloison sèche : Aucun préperçage n'est requis.
REMARQUE : Les supports de fixation peuvent être ajustés pour s'aligner avec les trous existants dans le cas d'une rétroinstallation.
Conforme à l'OBC lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:14 - US-CA
THE BOLD LOOK OF KOHLER.