



Verdera® | K-99011-SCF

Armoire à pharmacie à trois portes, 40 po x 30 po

Fonctionnalités

- Tablettes réglables en verre trempé procurant du rangement supplémentaire dans la salle de bain
- Miroir sur le devant, miroir à l'intérieur de la porte et miroir sur le panneau arrière offrant une visibilité supérieure pour rendre la toilette plus facile
- Porte pivotant à 110° avec charnières à fermeture douce



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 20:54 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Non applicable

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de miroir:	Bord poli
Gabarit de découpe	
Largeur:	39-5/8" (1006 mm)
Hauteur:	28-1/4" (718 mm)
Profondeur:	3-11/16" (94 mm)

Matériel

- Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-99012 Trousse de miroirs latéraux pour armoire à pharmacie de 30 po
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Peut être installé pour une ouverture vers la droite ou vers la gauche
- Comprend la quincaillerie de montage en surface ou encastré
- Trousses de miroirs latéraux vendues séparément pour le montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Pour une installation encastrée, la cavité murale doit être encadrée et l'armoire bien fixée aux montants de la charpente. Réacheminer les câbles électriques ou conduites d'alimentation en eau en provenance de la cavité. Consultez un professionnel en présence de tuyauterie de drain ou d'évent ou s'il s'agit d'un mur porteur.

Pour déterminer la hauteur de l'armoire, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles pour l'ouverture de la porte (comme un robinet). Une distance de 3 po (76 mm) minimum est requise.

