

Verdera® | K-99011

Armoire à pharmacie à trois portes, 40 po x 30 po

Fonctionnalités

- Miroir grossissant trois fois, réglable en hauteur, sur la porte intérieure.
- Neuf étagères de verre trempé réglables
- Triples portes à miroir entièrement enveloppant
- Intérieur miroir.
- Portes à fermeture douce pour éviter le claquement
- Charnières réglables de deux façons avec capacité d'ouverture à 110 degrés pour un accès aisé à l'armoire



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

Non applicable

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de miroir: Bord poli

Gabarit de découpe

Largeur: 40-1/8" (1019 mm)

Hauteur: 28-1/4" (718 mm)

Profondeur: 3-11/16" (94 mm)

Matériel

- Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
 - Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-99012 Trousse de miroirs latéraux pour armoire à pharmacie de 30 po
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Peut être installé pour une ouverture vers la droite ou vers la gauche
- Comprend la quincaillerie de montage en surface ou encastré
- Exige la trousse de miroirs latéraux K-99012 ou K-99675 (vendue séparément) pour le montage en surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installer l'armoire à 3 po (76 mm) minimum au-dessus de toute obstruction (comme un robinet).

Pour une installation en surface, utilisez des chevilles d'ancrage (non fournies) adaptées pour la capacité de poids de ce produit.

Cette armoire est conçue pour une ouverture de porte vers la droite ou la gauche. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstructions.

