

Artifacts® | K-99259

Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Tête de pulvérisation à trois fonctions rétractable permettant d'accomplir les tâches de cuisine comme le nettoyage, le rinçage et le remplissage à l'aide des réglages Sweep, BerrySoft et jet aéré
- La pulvérisation BerrySoft® est légère et idéale pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- La technologie ProMotion®, comprenant un tuyau tressé et un joint à rotule légers et silencieux, rend la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le bec pivotant à 360° avec arche élevée offre un dégagement vertical pour les grandes casseroles et les pichets
- La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9-1/16" (231 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique


Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation à un trou (rosace à trois trous vendue séparément).
- Raccords flexibles pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Satisfait à tous les codes de plomberie locaux en matière d'exigences de prévention de refoulement.

