

Artifacts® | K-99265

Robinet d'évier de cuisine à poignée unique avec pulvérisateur latéral

Fonctionnalités

- Pulvérisateur latéral assorti à deux fonctions avec Sweep® Spray et BerrySoft®, pour un nettoyage et une préparation des aliments pratiques
- La pulvérisation BerrySoft® est légère et idéale pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
- Le bec en arche élevé pivotant sur 360° offre un dégagement supérieur pour remplir des casseroles et pour le nettoyage.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- La technologie ProMotion®, comprenant un tuyau tressé et un joint à rotule légers et silencieux, rend la pulvérisation latérale plus facile et plus confortable à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Le bec pivotant offre une meilleure diffusion dans l'évier pour faciliter la préparation et le nettoyage des aliments
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-1/2" (216 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique


K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange

K-99272 Rosace de robinet de cuisine à 3 trous

K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique

K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double





Installation

- Installation à deux ou à quatre trous (rosace à 3 trous disponible; vendue séparément, K-99272).
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

