

Verdera® | K-99571-TLC

Miroir éclairé de 24 po x 33 po

Fonctionnalités

- Éclairage à DEL interne offrant une luminosité optimale de l'éclairage de meuble-lavabo pour les tâches de toilette
- Luminosité de 2 200 lumens assurant un éclairage uniforme sans points chauds ou points sombres. Produit 65 lumens par watt
- La lumière neutre d'environ 3 000°kelvin est idéale pour l'esthétique générale de la salle de bain et la toilette personnelle
- L'IRC (indice de rendu des couleurs) minimum de 90 vous permet de vous voir dans un éclairage naturel idéal pour l'application de produits de maquillage de même que pour les soins de toilette et de la peau
- Des ampoules DEL d'une durée de vie approximative de 59 000 heures y sont intégrées
- Compatible avec des gradateurs de lumière à DEL au mur (non compris), qui vous permettent de contrôler l'éclairage à partir de multiples emplacements dans la pièce



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

UL 962
CA Title 24 JA8
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de miroir:	Bord poli
Gabarit de découpe	
Largeur:	24" (610 mm)

Matériel

- Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Luminaires: 120 V, 15 A, 60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Luminaires: 120 V, 0.8 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Comprend la quincaillerie de montage en surface
- Système de fixation « suspendre et sécuriser » pour un montage en surface plus facile
- Installation par un électricien professionnel recommandée

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Sélectionnez le type de dispositif d'attache en fonction du matériau mural. Il est recommandé d'utiliser un dispositif d'attache pouvant supporter une charge minimale de 20 lb (9,07 kg).

Installez l'attache sur un montant afin d'éviter tout dommage matériel ou détérioration du produit.

Un gradateur est requis. Ce produit est compatible avec la plupart des interrupteurs de gradateurs résidentiels destinés à des ampoules à DEL incandescentes et à intensité variable.

