



Groove® | K-9996

Base de douche en alcôve 60 po x 42 po, drain central arrière

Fonctionnalités

- Seuil peu élevé pour une entrée et une sortie faciles
- Drain arrière encastré
- Seuil unique pour installation entre trois murs
- Exige le couvre-drain en aluminium Groove ou le couvre-drain en teck Groove (vendus séparément)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:44 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

ASTM E162

ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	3-3/8" (86 mm)
Surface plane minimale pour le rebord de douche:	2-7/16" (61 mm)
Charge minimale au sol:	20 lbs/ft ²
Poids:	72 lbs (32.7 kg)

Matériel

- Acrylique
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-9132 Drain de douche rond à utiliser avec tuyau en plastique, joint d'étanchéité compris


Produits et accessoires requis

- K-9333 Couvercle en aluminium, 60 po
- ou
- K-9337 Receveur de couvercle de drain en teck, 60 po
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installation de cales peut être nécessaire pour mettre l'accessoire de niveau.

L'installation de cales entre l'ossature et l'accessoire pourrait être nécessaire.

La tolérance d'ouverture du montant est de +6 mm (1/4 po), -0 mm (0 po).

