

K-CB-CLC1526FS

Armoire à pharmacie en aluminium, 15 x 26 po, avec une porte à miroir et bords biseautés

Fonctionnalités

- Deux tablettes réglables en verre trempé offrant un rangement supplémentaire dans la salle de bain.
- Porte miroir avec bordures biseautées
- Intérieur miroir.
- Charnières réglables de deux façons avec capacité d'ouverture à 108 degrés pour un accès aisé à l'armoire
- Comprend la trousse de miroir latéral pour l'installation en surface



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

Non applicable

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de miroir: Biseau

Gabarit de découpe

Largeur: 14-3/4" (375 mm)

Hauteur: 25-1/4" (641 mm)

Profondeur: 3-5/8" (92 mm)

Matériel

- Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
 - Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Peut être installé pour une ouverture vers la droite ou vers la gauche
- Comprend la quincaillerie de montage en surface ou encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Lorsque vous déterminez la hauteur de l'armoire à pharmacie, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles pour l'ouverture de la porte en miroir (comme un robinet). Une distance de 3 po (76 mm) minimum est requise.

Pour une installation en surface, utilisez des chevilles d'ancrage (non fournies) adaptées pour la capacité de poids de ce produit.

Cette armoire est conçue pour une ouverture de porte vers la droite ou la gauche. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstructions.

