

Pro-Inspired | K-RC78957-1PC

Trousse d'évier de cuisine simple, installation sur surface/en sous-surface, 33 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po.
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Les angles parfaitement inclinés maximisent l'espace de la cuvette.
- Robinet de cuisine de style professionnel avec tuyau enduit facile à nettoyer et ressort amovible.
- La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du flux aéré à la pulvérisation Sweep® en passant par la technologie Boost.
- Le jet Sweep® crée une lame d'eau puissante et large pour un nettoyage supérieur
- La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton
- La boîte comprend : Évier, robinet assemblé semi-professionnel en acier inoxydable Vibrant®, tuyaux d'alimentation, planche à découper en bambou, tapis d'évier en silicone, crépine, matériel d'installation



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-3/4" (94 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	30-1/4" (768 mm)
Largeur du bassin:	14-15/16" (379 mm)
Profondeur du bassin:	9-3/16" (233 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18
- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité



Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable
K-21616 Grille d'évier en acier inoxydable
K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po
K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon
K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface
- À un trou
- La planche à découper glisse sur la bordure de l'évier lorsque l'évier est monté en surface et sur le comptoir lorsqu'il est monté en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

