



Pinstripe® Pure | K-T13140-3A

Robinetterie de baignoire, installation en surface, avec poignées en forme de croix

Fonctionnalités

- Disponible avec poignées en croix lisses
- Bec sans inverseur de 179 mm (7 1/16 po), avec raccord emboîtable
- Construction en métal



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:26 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-1/16" (179 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-300-K Système de robinet à haut débit en céramique 1/2 po

ou

- K-300-KR Robinet à haut débit en céramique, 1/2 po, avec raccords rigides.


ou

- K-301-K Système de robinet à haut débit en céramique 3/4 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

