

Purist® | K-T14428-3

Robinetterie de baignoire, installation en surface, avec poignées en forme de croix

Fonctionnalités

- Modèle à poignée croisée
- Bec col de cygne sans inverseur, de 191 mm (7 1/2 po), avec raccord emboîtable



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-1/2" (191 mm)

Matériel

- Laiton
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-14375 Porte-serviette double, 24 po

K-14435 Porte-serviette de 18 po

K-14436 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-14443 Crochet à peignoir

K-14377 Porte-papier hygiénique pivotant

K-14441 Anneau à serviette

K-14444 Porte-papier hygiénique vertical

Produits et accessoires requis

- K-300-K Système de robinet à haut débit en céramique 1/2 po

ou

- K-301-K Système de robinet à haut débit en céramique 3/4 po


ou

- K-300-KR Robinet à haut débit en céramique, 1/2 po, avec raccords rigides.

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

