



Loure® | K-T14668-4

Robinetterie Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir

Fonctionnalités

- Complète les robinets et accessoires Loure
- Inverseur à bouton-poussoir.
- Nécessite un robinet Rite-Temp®



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:55 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.2/CSA B125.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Robinetterie

Vannes incluses : Inverseur, Robinet à pression
autorégularisée

Matériel

- Laiton

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-11748 Series Rite-Temp® Robinets

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Éviter les conditions de flux croisés. Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur l'un des orifices de sortie de la vanne. Bouchez l'orifice de sortie de la douche si le bec, l'inverseur ou la douchette à installation en surface sont raccordés à l'orifice de sortie du bec. Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural. Le coude doit être un coude à 90 degrés fixé à une charpente rigide.

