

Parallel® | K-T23491-4

Robinetterie de baignoire au mur

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 10 gal/min (37,9 l/min), à 45 lb/po² (3,1 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires requis

- K-20716-K Robinet de baignoire à montage au mur à deux poignées

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9" (228 mm)

Débit

Débit du robinet: 10 gpm (37.9 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-21897 Porte-papier hygiénique double

K-23524 Porte-serviette de 18 po

K-23526 Bras porte-serviette


K-23527 Porte-papier hygiénique vertical

K-23529 Crochet à peignoir

K-23525 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-23528 Porte-papier hygiénique pivotant





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

