Tone™ | K-T26439-4

Robinetterie de lavabo de salle de bain au mur, 1,2 gal/min.

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- S'agence aux autres produits de la collection Tone.
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- CP Polished Chrome
- BN Vibrant Brushed Nickel
- BL Matte Black
- 2MB Vibrant Brushed Moderne Brass
- BMB Matte Black with Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 08:04 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	7-11/16" (195 mm)
Drain avec trop-plein:	Non

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne requise :	Disque en céramique

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-27427 Crochet à peignoir
- K-27426 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-27429 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-27425 Porte-serviette de 18 po
- K-27428 Anneau à serviette

Produits et accessoires requis

- K-410-K Robinet en céramique, 5/8 po, à deux poignées

Produits et accessoires optionnels


- K-7107 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein
- K-7108 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein
- K-7129 Drain a grille pour lavabo de salle de bain sans trop-plein
- K-33151 Drain à cliquet sans trop-plein
- K-25322 Drain à cliquet avec fonction de trop-plein
- K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
- K-7129-A Drain a grille pour lavabo de salle de bain avec trop-plein
- 1349542 Trousse adaptateur de vanne


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 08:04 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER





Installation

- Au mur
- Exige la trousse de plomberie brute (vendue séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 08:04 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER