

Artifacts® | K-T72768-4

Robinetterie Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir et poignée à levier

Fonctionnalités

- Comprend une plaque avec poignée
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Inverseur à bouton-poussoir intégré
- Complète les robinets et accessoires Artifacts.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Robinetterie

Vannes requises : Inverseur, Robinet à pression autorégularisée

Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-11748 Series Rite-Temp® Robinets

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Éviter les conditions de flux croisés. Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur l'un des orifices de sortie de la valve. Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

