

Components® | K-T77981-8

Robinet de lavabo de salle de bain à montage au mur avec robinetterie de poignée Oyl

Fonctionnalités

- Deux poignées Oyl permettent le contrôle du volume et de la température.
- S'assortit aux robinets, accessoires et composants de douche Components pour agrémenter votre salle de bain.
- Montage mural à double commande
- Robinetterie de lavabo de salle de bain à deux poignées pour installation au mur



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Drain avec trop-plein: Non

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-T23888 Bec de robinet de lavabo de salle de bain au mur, conception Ribbon, 1,2 gal/min
- K-410-K Robinet en céramique, 5/8 po, à deux poignées

ou

- K-T23889 Bec de robinet de lavabo de salle de bain au mur, conception Row, 1,2 gal/min
- K-410-K Robinet en céramique, 5/8 po, à deux poignées



ou

- K-T23890 Bec de robinet de lavabo de salle de bain au mur, conception Tube, 1,2 gal/min
 - K-410-K Robinet en céramique, 5/8 po, à deux poignées
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Exige la trousse de plomberie brute (vendue séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

