

Components® | K-T77984-9

Robinetterie pour remplisseur de baignoire au sol avec poignées industrielles et douchette

Fonctionnalités

- Deux poignées permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum du robinet de baignoire de 30,3 l/min (8 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Débit maximum de la douchette de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 5,5 bar (80 lb/po²)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Se coordonne aux autres produits de la collection Components
- Nécessite un bloc de montage (vendu séparément)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Produits et accessoires requis

- K-97339 Bloc de montage pour certains remplisseurs de baignoire à montage au sol

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9-5/8" (244 mm)

Débit

Débit du robinet: 8 gpm (30.3 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Contrôle du volume



Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Montage sur le plancher

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

