

Avid® | K-T97019-4

Robinetterie Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Poignée ergonomique conforme aux normes ADA.
- Protection contre les brûlures
- Inverseur à bouton-poussoir intégré
- Se coordonne avec les autres produits de la collection Avid
- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Robinetterie

Vannes incluses : Inverseur, Robinet à pression autorégularisée, Thermostatique

Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-11748 Series Rite-Temp® Robinets
- 1204798 TROUSSE DE PLOMBERIE BRUTE PROFONDE


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





2-3/4" (70 mm) Thin Wall
3-1/2" (89 mm) Thick Wall
If over 3-1/2" (89 mm) and
up to 4-1/2" (114 mm). Use
Deep Roughing-in Kit



Installation

- Monté sur la baignoire ou en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

