

Avid® | K-T97025-4

Robinetterie pour soupape de commande de débit MasterShower®

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau
- Poignée ergonomique conforme aux normes ADA.
- Protection contre les brûlures
- Se coordonne avec les autres produits de la collection Avid
- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Robinetterie

Vannes requises : Contrôle du volume, Robinet à pression autorégularisée

Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-2974-K Soupape de commande de débit, 1/2 po
- ou
- K-2977-K Soupape de commande de débit, 3/4 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Technologie d'installation à joint K breveté qui assure l'apparence cohérente de la robinetterie, quelle que soit la variabilité dans la plomberie brute
- Monté sur la baignoire ou en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

