

Pitch® | K-TLS97074-4

Trousse de robinetterie pour baignoire et douche Rite-Temp®, sans pomme de douche

Fonctionnalités

- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression
- Protection contre les brûlures
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Comprend une plaque à poignée à levier en métal conforme aux normes ADA
- Comprend un bec de baignoire à inverseur avec raccord emboîtable de 1/2 po
- Pour utilisation avec n'importe quelle pomme de douche KOHLER (vendue séparément)
- Comprend un bras de douche et une bride
- Convient aux produits de la collection Hint®



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
BN	Vibrant Brushed Nickel
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
California Energy Commission (CEC)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-1/16" (153 mm)

Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression
autorégularisée

Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
 - Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche


ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet
- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet (QTY 2)
 - K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches
-





Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

