

Pitch® | K-TS97074-4G

Trousse de robinetterie pour douche et baignoire Rite-Temp®, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression
- Protection contre les brûlures
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Comprend une plaque à poignée à levier en métal conforme aux normes ADA
- Comprend un bec de baignoire à inverseur avec raccord emboîtable de 6 po (152 mm)
- Comprend une pomme de douche à fonction simple de 1,75 gal/min (6,6 l/min).
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Convient aux produits de la collection Hint®



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6" (152 mm)

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression autorégularisée

Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou


- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet (QTY 2)

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

Garantie

Visitez le site [Web](#) pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec les vannes de compensation automatiques avec la capacité nominale de 1,5 gallon/min (5,7 l/min) ou moins.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

