

Features


- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pop-up drain and overflow
- Includes earth leakage circuit breaker (ELCB)
- 6 adjustable jets or adjustable flat jets
- Bodyguard safety valve
- Adjustable feet
- Molded lumbar supports and armrests
- 1670 x 760 x 540 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- TIS 2141-2546

WHIRLPOOL BATH K-11221X



Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1100 x 430 mm
Basin area top	1540 x 640 mm
To overflow:	
Water depth	375 mm
Capacity	231 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø52 mm
Weight	32 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB):				
GFCI/ELCB		220-240 V, 10 A, 50/60 Hz		
Pump	Motor	V	Hz	A
	700	220-240	50	2.9

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading.


This bath is designed for drop-in installation only.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-11221X-K	Studio whirlpool bath with adjustable flat jet	0: White

Dimensions are approximate.


Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

อ่างอาบน้ำระบบนํ้าวน K-11221X



คุณลักษณะ

- อะครีลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมสะดืออ่างแบบปั๊พอัพและท่อนํ้าล้น
- พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB
- หัวเจ็ตปรับทิศทางหรือหัวเจ็ตปรับทิศทางแบบเรียบ 6 หัว
- วาล์วป้องกันสิ่งอุดตันด้วยระบบเสียงเตือน
- ขาตั้งปรับระดับได้
- มีที่วางแขนในตัวและรองรับแผ่นหลัง
- 1670 x 760 x 540 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI Z124.1.2
- มอก. 2141-2546

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	1100 x 430 มม.
พื้นที่ด้านบน	1540 x 640 มม.
ถึงระดับนํ้าล้น:	
ระดับนํ้าลึก	375 มม.
ความจุ	231 ลิตร
ขนาดรูท่อนํ้าทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูนํ้าล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	32 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	

ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ GFCI (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker):				
GFCI/ELCB	220-240 โวลต์, 10 แอมป์, 50/60 เฮิร์ตซ์			
ปั๊ม	มอเตอร์	โวลต์	เฮิร์ตซ์	แอมป์
	700	220-240	50	2.9


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่เข็กรองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-11221X-K	อ่างอาบน้ำระบบนํ้าวน พร้อมหัวเจ็ตปรับทิศทางแบบเรียบ รุ่นสตูดิโอ	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์