

### BATH K-18255X

#### Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass.
- Drop-in.
- Includes pillow head.
- Includes pop-up drain and overflow.
- Coordinates with Odeon suite.
- 1800 x 900 x 480 mm


#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- IAPMO/UPC
- TIS 2141-2546

#### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.  
Floor support under bath must provide for a minimum of 400 kg/square meter loading.



#### Technical Information

<b>Fixture:</b>	
Basin area:	
Basin area bottom	1233 x 490 mm
Basin area top	1643 x 831 mm
*Approximate measurements for comparison only.	

<b>To overflow:</b>	
Water depth	340 mm
Capacity	296 liters
Drain hole	Ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	Ø52 mm
Weight	27 kg


#### Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-18255X	Odeon 1800 Plain bath with white pillow	0: White
K-18255X-GR	Odeon 1800 Plain bath with grips	0: White
K-18255X-NP	Odeon 1800 plain bath without pillow	0: White
K-18255X-ZZ	Odeon 1800 plain bath with faucet hole 72292T-4	0: White


Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below)

Unit: mm



K-18255X, K-18255X-GR, K-18255X-NP



K-18255X-ZZ



Customer Interface Access Panel  
W500 x H450



Recommended Faucet Area

1-1/2" BATH DRAIN

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

#### Product Diagram

#### คุณลักษณะ

- อะครีลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมหมอนรองศีรษะ
- พร้อมตะตืออ่างแบบปีบอัฟและท่อน้ำล้น
- เหมาะกับสุขภัณฑ์ชุดโอดีออน
- 1800 x 900 x 480 มม.

#### มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z124.1.2
- IAPMO/UPC
- มอก. 2141-2546

#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 400 กก./ตร.ม.



#### ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์:	
พื้นที่อ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	1233 x 490 มม.
พื้นที่ด้านบน	1643 x 831 มม.
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำล้น	340 มม.
ความจุ	296 ลิตร
รูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูน้ำล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	27 กิโลกรัม

#### รุ่นผลิตภัณฑ์



รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-18255X	อ่างอาบน้ำ พร้อมหมอนสีขาو รุ่นโอดีออน 1800	0: สีขาو
K-18255X-GR	อ่างอาบน้ำ พร้อมมีोजับ รุ่นโอดีออน 1800	0: สีขาอ
K-18255X-NP	อ่างอาบน้ำ แบบไม่มีหมอน รุ่นโอดีออน 1800	0: สีขาอ
K-18255X-ZZ	อ่างอาบน้ำ รุ่นโอดีออน พร้อมรูเจาะก็อก	0: สีขาอ

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)



หน่วย: มม.

K-18255X, K-18255X-GR, K-18255X-NP

K-18255X-ZZ



ช่องซ่อมบำรุงรักษา  
กว้าง 500 x สูง 450 มม.



พื้นที่แนะนำสำหรับติดตั้งก็อกน้ำ

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

#### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์