

Features

- Acrylic
- Corner
- Flat fit body
- 12 fully adjustable hydrotherapy jets for water flow and direction
- 7 adjustable whirlpool speed
- Automatic water filter alarm
- Water temperature display
- Pipe cleaning function
- Includes electronic drain
- Includes earth leakage circuit breaker (ELCB)
- Includes storage accessories
- Includes Aleo deck mount faucet K-72292T-4-CP
- 1500 x 1500 x 610 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- TIS 2141-2546

Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1065 x 476 mm
Basin area top	1274 x 634 mm
To overflow:	
Water depth	370 mm
Capacity	320 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Weight	75 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB):				
GFCI/ELCB	220-240 V, 20 A, 50/60 Hz			
Pump	Motor	V	Hz	A
	1200 W	220-240	50/60	5.35

Installation Notes


Install this product according to the installation guide. Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading. This bath is designed for drop-in installation only.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-20059X-NW	Aleutian whirlpool bath with grip rails (Triangle Corner)	0: White

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- อะคริลิคเสริมใยแก้ว
- แบบเข้ามุม
- หัวเจ็ทแบบเรียบ
- น้ำวน 12 หัวเจ็ท สามารถปรับทิศทางและความแรงในการนวดได้
- ปรับระดับความแรงในการนวดได้ 7 ระดับ
- สัญญาณเตือนอัตโนมัติ เมื่อน้ำในอ่างเต็ม
- แสดงอุณหภูมิในน้ำ
- ฟังก์ชันทำความสะอาดท่อ
- พร้อมสวิตช์อ่างแบบอิเล็กทรอนิกส์
- พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB
- พร้อมช่องเก็บของ
- พร้อมก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นอาเลโอ K-72292T-4-CP
- 1500 x 1500 x 610 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2141-2546
- ANSI Z124.1.2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ข้อมูลอ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	1065 x 476 มม.
พื้นที่ด้านบน	1274 x 634 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	370 มม.
ความจุน้ำ	320 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
น้ำหนัก	75 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-20059X-NW	อ่างอาบน้ำอะคริลิคระบบน้ำวนแบบเข้ามุม รุ่น อลูเซียน พร้อมมือจับ	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน K-20059X-NW



ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ GFCI (Ground-Fault-Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker):	
GFCI/ELCB	220-240 โวลต์, 10 แอมป์, 50/60 เฮิร์ตซ์

ปั๊ม	มอเตอร์	โวลต์	เฮิร์ตซ์	แอมป์
	1200 W	220-240	50/60	5.35

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.