


Features

- Multiple laminated glass designs and CleanCoat
- 8 mm thick tempered glass
- Tempered glass ensures maximum safety and durability
- Hinged passed test open-close at 200,000 times
- 30-degree hinge automatic homing feature
- Frameless glass shower enclosure
- Stainless steel handle modern style, anti-corrosion and rusty
- Can open the door inside and outside, two-way choices and meet different space.
- Can choose to open the door (left or right hand door open for K-36946T only)
- Can be customized non standard (For K-36946T only)

HINGED SHOWER SCREEN

K-36946X ALSO K-36946T



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z97.1
- ASTM B221-00
- BS EN 12150-2
- BS EN 14428
- GB 5237.2
- GB 15763.2
- QB 2584

Glass Options

- C: Clean Coat
- L: Clear
- L3: Tangle
- L4: Intrex
- L5: Lake Mist

Frame and Accessory Finishes/Colors:

- 0: White
- SHP: Polished Silver
- LN: Cool Grey

Specified Model

Model	Description	Glass Options					Frame Finishes/Colors
K-36946X-C	Singulier hinged screen, 1 door 1 panel with clean coat						<input type="checkbox"/> SHP
K-36946T	Singulier hinged screen, 1 door 1 panel	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L3	<input type="checkbox"/> L4	<input type="checkbox"/> L5	<input type="checkbox"/> SHP

Recommended Accessories			
K-17232X	Shower tower, height 1830 mm	<input type="checkbox"/> 0	
K-17233X	Shower tower, height 1000 mm	<input type="checkbox"/> 0	
K-37076X	Shower divider, straight, contemporary, 1200 x 60 mm	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> LN
K-37077X	Shower divider, straight, contemporary, 1500 x 60 mm	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> LN
K-37090X	Shower divider, straight, classic, 1800 x 100 mm	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> LN

Product Specification:

The screen shower door shall have 8 mm thick tempered glass and multiple laminate glass designs and CleanCoat. Product shall have tempered glass ensures maximum safety and durability. Product shall have hinges passed test open-close at 200,000 times. Product shall have 30-degree hinge automatic homing feature. Product can open the door inside and outside, two-way choices and meet different space. Product shall include stainless steel handle modern style, anti-corrosion and rusty. Product can choose to open the door (left or right hand door open for K-36946T only). Product can be customized non standard (For K-36946T only). Product shall be Kohler Model K-_____-_____-_____.

SINGULIER


Technical Information

Fixture	Weight
K-36946X or K-36946T	42.5 kg

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.
Width more than 1500 mm the fixed glass need to add glass support rod.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.



Model	A	B	C (Walk Through)
K-36946X	1900	900	543
K-36946T	1850-2000	800-1300	470-670


Product Diagram

คุณลักษณะ

- กระจกลามิเนตเคลือบผิวกระจกหลายชั้นด้วยระบบ เคลือบโคท (CleanCoat)
- กระจกเทมเปอร์หนา 8 มม.
- กระจกเทมเปอร์ให้ความปลอดภัยและความทนทาน
- บานพับผ่านการทดสอบการเปิด-ปิด เสมือนการใช้งานจริง 200,000 ครั้ง
- บานพับปิดอัตโนมัติ แบบ 30 องศา
- ฉากกั้นอาบน้ำกระจกบานเปลือย
- มือจับทำจากสแตนเลสช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
- สามารถเลือกเปิดได้สองทิศทาง ทั้งด้านในและด้านนอก
- สามารถเลือกทิศทางในการเปิดประตูได้ (ด้านซ้ายหรือด้านขวา สำหรับรุ่น K-36946T เท่านั้น)
- สามารถปรับขนาดได้นอกเหนือจากมาตรฐาน (สำหรับรุ่น K-36946T เท่านั้น)

ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือยแบบพับ

K-36946X
และ K-3694X



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z97.1
- ASTM B221-00
- BS EN 12150-2
- BS EN 14428
- GB 5237.2
- GB 15763.2
- QB 2584

ชนิดกระจก

- C: เคลือบโคท
- L: กระจกใส
- L3: ลายแทงเกิด
- L4: อินเทรก
- L5: ลายหมอก

สี/วัสดุเคลือบผิว

- SHP: สีเงิน

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชนิดกระจก					สี/วัสดุเคลือบผิว
K-36946X-C	ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือย แบบพับ 1 บานเปิด 1 บานปิดถาวรพร้อมกระจกเคลือบผิวเคลือบโคท รุ่น ซิงกูลิเย่						<input type="checkbox"/> SHP
K-36946T	ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือย แบบพับ 1 บานเปิด 1 บานปิดถาวร รุ่น ซิงกูลิเย่	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L3	<input type="checkbox"/> L4	<input type="checkbox"/> L5	<input type="checkbox"/> SHP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือยผลิตจากกระจกลามิเนตเคลือบผิวกระจกหลายชั้นด้วยระบบเคลือบโคท (CleanCoat) ผลิตภัณฑ์มีขนาดกระจกเทมเปอร์หนา 8 มม. ผลิตภัณฑ์ที่มีกระจกเทมเปอร์ให้ความปลอดภัยและความทนทาน ผลิตภัณฑ์มีบานพับผ่านการทดสอบการเปิด-ปิด เสมือนการใช้งานจริง 200,000 ครั้ง ผลิตภัณฑ์มีบานพับปิดอัตโนมัติแบบ 30 องศา ผลิตภัณฑ์มีฉากกั้นอาบน้ำกระจกบานเปลือย ผลิตภัณฑ์มีมือจับทำจากสแตนเลสช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์สามารถเปิดได้สองทิศทาง ทั้งด้านในและด้านนอก ผลิตภัณฑ์สามารถเลือกทิศทางในการเปิดประตูได้(ด้านซ้ายหรือด้านขวา สำหรับรุ่น K-36946T เท่านั้น) ผลิตภัณฑ์สามารถปรับขนาดได้นอกเหนือจากมาตรฐาน (สำหรับรุ่น K-36946T เท่านั้น) ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้คือ ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์รุ่น K-_____ - _____ - _____.

ซิงกูลิเย่

อุปกรณ์แนะนำ			
K-17232X	ชั้นวางของความสูง 1830 มม.	<input type="checkbox"/> 0	
K-17233X	ชั้นวางของความสูง 1000 มม.	<input type="checkbox"/> 0	
K-37076X	ธรณีประตู แบบตรง คอนเทมโพรารี 1200 x 60 มม.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> LN
K-37077X	ธรณีประตู แบบตรง คอนเทมโพรารี 1500 x 60 มม.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> LN
K-37090X	ธรณีประตู แบบตรง คลาสสิก 1800 x 100 มม.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> LN


ข้อมูลเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์	น้ำหนัก
K-36946X และ K-36946T	42.5 กิโลกรัม

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง หากกระจกมีขนาดความกว้างมากกว่า 1500 มม. ต้องใช้ก้านแขวน

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



รุ่น	A	B	C (ประตูทางเข้า)
K-36946X	1900	900	543
K-36946T	1850-2000	800-1300	470-670

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์