

Features


- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes Frenched Curve quiet close seat
- Includes polished chrome trip lever
- Class Filve+ dual flushing system
- Dual flush 3/4.8 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
- 723 x 417 x 746 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 792-2554

ONE-PIECE TOILET WITH SEAT K-3854X



Technical Information

Fixture:	
Configuration	One-piece, elongated
Water per flush	3/4.8 liter
Passageway	51 mm
Water area	135 x 190 mm
Water depth from rim	150 mm
Seat post hole centers	140 mm


Included Components:	
Tank cover	1196338-SP
French Curve quiet close seat	K-4713X

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-3854X-C	Tresham one-piece toilet, 3/4.8 L with French Close quiet close seat	0: White



Product Diagram

สุขภัณฑ์ขึ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง K-3854X


คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟแบบกันกระแทก
- พร้อมก้านกดชำระโลหะชุบโครมเมียม
- ระบบชำระล้างแบบคลาสไฟว์พลัส ดูอัลฟลัช
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 723 x 417 x 746 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 792-2554



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	3/4.8 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	51 มม.
ผิวหน้าน้ำ	135 x 190 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้าน้ำ	150 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ฝาปิดถังพักน้ำ	1196338-SP
ฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟแบบกันกระแทก	K-4713X


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-3854X-C	สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว, 3/4.8 ลิตร รุ่น เทอร์สแชม พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟแบบกันกระแทก	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์