

KITCHEN SINK K-98738X

Features

- 304 stainless steel
- Self-rimming
- Large and medium basin
- Includes flexible trap, overflow trap, quick flow strainers, installation hardware, soap dispenser and colander
- Exceptional sound-absorption technology (SilentShield technology)
- 850 X 470 X 200 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB/T 18884.2-2002



Technical Information

Fixture:	Left bowl	Right bowl
Basin area	420 x 400 mm	330 x 400 mm
Water depth	200 mm	180 mm
Drain hole	ø100 mm	
*Approximate measurements for comparison only.		

Included components:	
Flexible trap	SP1200369
Strainer	5163X-NA, SP1141126
Fixing Clip	SP1071179, SP1127254
Soap dispenser	2983X-NA
Colander	SP1087397
Template	1206706-X7

Installation Notes

Install this product according to the installation guide. Allow a minimum of 2" (51 mm) clearance around the sink rim for clip attachment.

Relevant accessories are designed for 12 mm countertop. If the thickness other than 12 mm, recommend adjusting countertop to 12 mm.


Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-98738X-2FD	Elate stainless steel sink, self-rimming double basin	AKF: Anti-Ool Finish-Beaded Satin

Recommended Accessories		
K-6332X-4	Evoke pullout spray kitchen faucet	CP: Polished Chrome

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากสแตนเลส สตีล เกรด 304
- แบบฝังบนเคาน์เตอร์
- สองหลุม
- พร้อมข้อต่อน้ำทิ้ง, ทัอน้ำล้น, สะตืออ่างแบบควิกโฟลว์, อุปกรณ์ติดตั้ง, ที่ใส่น้ำยาล้างจาน และตะกร้าวางของ
- เทคโนโลยีไฮเลนซิลด์ ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม, ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ และช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำ
- 850 x 470 x 200 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- GB/T 18884.2-2002

อ่างล้างจาน K-98738X



ข้อมูลเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์:	หลุมซ้าย	หลุมขวา
พื้นที่อ่าง	420 x 400 มม.	330 x 400 มม.
ระยะน้ำลึก	200 มม.	180 มม.
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø100 มม.	
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น		

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์	
ข้อต่อท่อน้ำทิ้ง	SP1200369
สะตืออ่าง	5163X-NA, SP1141126
อุปกรณ์ติดตั้ง	SP1071179, SP1127254
ที่ใส่น้ำยาล้างจาน	2983X-NA
ตะกร้าวางของ	SP1087397
กระดาษแม่แบบ	1206706-X7

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง เพื่อพื้นที่ว่างรอบขอบอ่างล้างจานไว้อย่างน้อย 2 นิ้ว (51 มม.) สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดอ่างล้างจานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับเคาน์เตอร์ที่มีความหนา 12 มม. หากความหนาของเคาน์เตอร์มากกว่าหรือน้อยกว่า 12 มม. แนะนำให้ปรับความหนาของเคาน์เตอร์ให้ได้ 12 มม.

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-98738X-2FD	อ่างล้างจานสแตนเลส สองหลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่นอีเลท	AKF: สีตามวัสดุ, เคลือบสารป้องกันคราบจากน้ำมัน
อุปกรณ์แนะนำ		
K-6332X-4	ก๊อกผสมอ่างล้างจานชนิดฝักบัว รุ่นอีโวก	CP: สีโครมเงา

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์