

KITCHEN SINK K-99064X


Features

- 304 stainless steel
- Undercounter
- Large and medium basin
- Includes flexible trap, overflow trap, quick flow strainers, glass cover, cutting board, glass drainboard, colander, anti-splash wall and installation hardware
- Exceptional sound-absorption technology (SilentShield technology)
- 838 x 450 x 234 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB/T 18884.2-2002



Technical Information

Fixture:	Left bowl	Right bowl
Basin area	335 x 370 mm	471 x 370 mm
Water depth	160 mm	160 mm
Drain hole	ø99 mm	
*Approximate measurements for comparison only.		

Included components:	
Flexible trap	SP1200373
Strainer	5163X-NA, SP1174273
Fixing clips	SP1127254
Glass cover	72908X-NA
Cutting board	72909X-NA
Glass drainboard	72910X-NA
Colander	72911X-NA
Anti-splash wall	72912X-NA
Template	1236185-X7

Installation Notes


Install this product according to the installation guide. Allow a minimum of 2" (51 mm) clearance around the sink rim for clip attachment.

Relevant accessories are designed for 12 mm countertop. If the thickness other than 12 mm, recommend adjusting countertop to 12 mm.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-99064X-F	Moraine stainless steel sink	NA: None Applicable
Recommended Accessories		
K-6332X-4	Evoke pullout spray kitchen faucet	CP: Polished Chrome
K-13963X-4	Elate pullout spray kitchen faucet	CP: Polished Chrome

Dimensions are approximate.
Unit: mm




Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากสแตนเลส สตีล เกรด 304
- แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
- หนึ่งหลุมครึ่ง
- พร้อมข้อต่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำล้น, สะตืออ่างแบบควิกไฟว์, เชียงกระจก, เชียงไม้, ถาดกระจกเตรียมอาหาร, ตะกร้าใส่ผัก, แผ่นสแตนเลสกันน้ำกระเซ็น และอุปกรณ์ติดตั้ง
- เทคโนโลยีไฮโดรเนลด์ ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานซาม, ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ และช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำ
- 838 x 450 x 234 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- GB/T 18884.2-2002



ข้อมูลเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์:	หลุมซ้าย	หลุมขวา
พื้นที่อ่าง	335 x 370 มม.	471 x 370 มม.
ระย่น้ำลึก	160 มม.	160 มม.
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø99 มม.	
*ระย่น้ำโดยประมาณเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น		

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์	
ข้อต่อท่อน้ำทิ้ง	SP1200373
สะตืออ่าง	5163X-NA, SP1174273
อุปกรณ์ติดตั้ง	SP1127254
เชียงกระจก	72908X-NA
เชียงไม้	72909X-NA
ถาดกระจกเตรียมอาหาร	72910X-NA
ตะกร้าใส่ผัก	72911X-NA
แผ่นสแตนเลสกันน้ำกระเซ็น	72912X-NA
กระดาดแม่แบบ	1236185-X7

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง เพื่อพื้นที่ว่างรอบขอบอ่างล้างจานไว้อย่างน้อย 2 นิ้ว (51 มม.) สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดอ่างล้างจานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์


อุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับเคาน์เตอร์ที่มีความหนา 12 มม. หากความหนาของเคาน์เตอร์มากกว่าหรือน้อยกว่า 12 มม. แนะนำให้ปรับความหนาของเคาน์เตอร์ให้ได้ 12 มม.

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-99064X-F	อ่างล้างจานสแตนเลส หนึ่งหลุมครึ่ง รุ่นมอเรน	NA: สีตามวัสดุ
อุปกรณ์แนะนำ		
K-6332X-4	ก๊อคมุมอ่างล้างจานชนิดฝักบัว รุ่นอีโวก	CP: สีโครมเงา
K-13963X-4	ก๊อคมุมอ่างล้างจานชนิดฝักบัว รุ่นอีเลท	CP: สีโครมเงา

ขนาดระย่น้ำแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์