

Features

- Brass construction
- Dual control wall-mounted
- 152 mm spout reach from wall
- Includes valve and click drain
- Oval handles

WALL-MOUNT LAVATORY FAUCET
K-10087X-9



Codes/Standards Applicable

- Specified model meets or exceeds the following:
- TIS 2067-2552

Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-10087X-9	Oblo Wall-Mount lavatory faucet with oval handles	CP

Product Specification:


The wall-mount lavatory faucet shall be made of brass construction. Product shall feature 152 mm spout reach from wall. Product shall be dual control wall-mounted. Product shall include valve and oval handles. Faucet shall be Kohler Model K-10087X-9-CP.

OBLO

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.



Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- ก๊อกผสมแบบติดผนัง
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 152 มม.
- พร้อมวาล์ว และสະดื้ออ่างแบบกด
- พร้อมมือบิดแบบโอวัล

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง K-10087X-9



มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก.2067-2552

สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-10087X-9	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนังพร้อมมือบิดแบบโอวัล รุ่น อ็อบโบล์	CP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนังผลิตจากทองเหลือง ก๊อกน้ำมีระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 152 มม. ก๊อกน้ำมีวาล์วเปิด-ปิดก๊อกน้ำสองข้างแบบติดผนัง ก๊อกน้ำพร้อมวาล์วและสະดื้ออ่างแบบกด ก๊อกน้ำรุ่นนี้คือ ก๊อกน้ำโคห์เลอร์รุ่น K-10087X-9-CP.


อ็อบโบล์

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น อ็อบโบล์

หน้า 4/4

1056600-X4-A

KOHLER®