

#### 产品规格:

型号	K-11825T-1S	K-11825T-2SD
安装方式	台上式	
龙头安装孔	单个	单个龙头孔、1个皂液器孔
外尺寸	780 × 480 mm	
厨盆深度	200 mm	
表面处理	-NA 拉丝、-KS 珍珠银	
材料	1mm 专用304不锈钢板, 防凝水降噪音双重防护	
包括配件	厨盆、S弯管、塑料沥水篮、去水、皂液器(-2SD)	

#### 产品尺寸图: (单位:毫米)

