


# K-13466T/13467T/13468T/13469T/13470T/13471T

产品规格:

型号	出水嘴		产品规格	表面处理	备注
	伸长#	高			
13466T	128mm	108mm	直流电, 冷热混水型	抛光镀铬 (-CP)	—
13468T			交流电, 冷热混水型		需另配交流电源盒
13470T			交流电, 冷热混水型 含交流电源盒		—
13467T			直流电, 单冷型		—
13469T			交流电, 单冷型		需另配交流电源
13471T			交流电, 单冷型 含交流电源盒		—

#伸长: 出水孔至龙头开孔中心的距离

产品尺寸图: (单位: 毫米)



K-13466T

K-13467T

K-13468T

K-13469T

K-13470T

K-13471T