


产品规格:

型号	K-15402T	
安装方式	挂墙式	
外尺寸 (宽x深x高)	柜体:694 x 535 x 591 mm 一体化台盆:850 x 550 x 60 mm	
材料	浅绿烤漆门板	
包括产品	K-15300T-C48蕾淑尔升级版700mm底柜 K-15452T-0蕾淑尔升级版850mm一体化台盆	
推荐产品		
龙头	K-18000T纳帝奥单把脸盆龙头	
镜子	K-15457T-F61/FH蕾淑尔升级版700mm镜子	
可选产品		
支撑脚	K-15455T支撑铝脚225mm高	
备注	本产品经销商仅提供浅绿色(-C48) 支撑铝脚可有15mm高度调节	

产品尺寸图: (单位: 毫米)



K-15402T