


产品规格:

型号	K-19969T-LU	参考页数
安装方式	挂墙式/落地式	
外尺寸	900 x 420 x 458 mm	
材料	白色亚光烤漆	
包括配件	门板、把手、搁板、铰链	8.3
推荐配件		
镜子	K-13013T 维珂佩800mm镜子	7.16
脸盆	K-19950 欧芙一体化台盆	
龙头	K-18870T 艾丽维脸盆龙头	
可选用配件		
支撑脚	K-15045T, 265mm高, 支撑铝脚	第2部分
款式变化		
相应套间	欧芙套间	
备注	本产品仅提供亚光白色(-LU) 选配支撑脚可有15mm高度调节	

产品尺寸图:(单位:毫米)



K-19969T