

#### 产品规格:

型号	K-2075T-1	K-2075T-4	K-2075T-8
安装方式	围口修边式		
龙头安装孔#	单孔	4寸孔距	8寸孔距
外尺寸	559 × 426 × 207 mm		
脸盆内径	430 × 278 × 169 mm		
材料	釉面陶瓷		
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准，产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整		
推荐配件			
排水弯	K-8998		
可选用配件			
龙头	单孔	4寸龙头	8寸龙头
可选用配件			
相应套间	史瑞夫套间		

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

#### 产品尺寸图: (单位:毫米)

