

产品规格:

型号	K-2196T-1	K-2196T-4	K-2196T-8
安装方式	围口修边式		
龙头安装孔#	单孔	4寸孔距	8寸孔距
外尺寸	514 × 445 × 215 mm		
脸盆内径	402 × 275 × 168 mm		
材料	釉面陶瓷		
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准， 产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调		
可選用配件			
龙头	单孔	4寸中孔龙头	8寸双把龙头

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

产品尺寸图: (单位:毫米)

