


产品规格:

型号	K-2200T-G
安装方式	台上式
脸盆底部	已上釉
龙头安装孔	无
外尺寸	413 × 413 × 162 mm
脸盆内径	413 × 413 × 110 mm
材料	釉面陶瓷
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准
推荐配件	
龙头	墙出水脸盆龙头或单把碗盆龙头
挂墙托架	K-9655
排水	K-7702 / K-7710

产品尺寸图: (单位:毫米)

Reference Value

参考值



(T)使用提拉杆去水头229mm。

(S)356mm: 此尺寸根据305mm冒口计算, 须按实际情况调整。

K-2200T-G