


#### 产品规格:

型号	K-2215T-M
安装方式	台下式
龙头安装孔#	无孔
外尺寸	590 × 409 × 203 mm
脸盆内径	524 × 348 × 153 mm
材料	釉面陶瓷
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准， 产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整
推荐配件	
排水弯	K-8998T-CP
龙头	单孔龙头、4寸或8寸龙头

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

#### 产品尺寸图: (单位:毫米)



(T) K-2215T-M 使用提拉杆去水头349mm

(S) 356mm; 此尺寸根据305mm冒口计算, 需按实际情况调整。

### K-2215T-M