


产品规格:

型号	K-2219T
安装方式	台下式
龙头安装孔#	无孔
外尺寸	488 × 413 × 208 mm
脸盆内径	432 × 356 × 157 mm
包括产品	固定钳组装及连接杆
材料	釉面陶瓷
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准， 产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整
可選用配件	
龙头	单孔龙头、4寸中孔或8寸中孔龙头出水嘴长度最少117mm

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

产品尺寸图: (单位:毫米)



(T)K-2219T使用提拉杆去水龙头335mm，使用链条塞子去水头311mm
(S)K-2219T(356mm);此尺寸根据305mm冒口计算，须按实际情况调整

K-2219T