


产品规格:

| | |
|--------|--|
| 型号 | K-2220T |
| 安装方式 | 围口修边式 |
| 龙头安装孔# | 无孔 |
| 外尺寸 | 608 × 376 × 216 mm |
| 脸盆内径 | 547 × 314 × 168 mm |
| 材料 | 釉面陶瓷 |
| 符合标准 | 达到或超过美国ASME A112.19.2标准，产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调 |
| 可選用配件 | |
| 龙头 | 单孔、4寸中孔或8寸中孔龙头出水嘴长度最少117mm |

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

产品尺寸图: (单位:毫米)



(S)单孔(254mm), 4寸孔(254mm), 8寸孔(356mm);
此尺寸根据305mm冒口计算, 须按实际情况调整。

K-2220T