

#### 产品规格:

型号	K-2362T-1V	K-2362T-4V	K-2362T-8V
安装方式	柱式		
龙头安装孔#	单孔	4寸孔距	8寸孔距
外尺寸	578 × 475 × 866 mm		
脸盆内径	312 × 512 × 145 mm		
包括脸盆/立柱	K-2363T-1V/K-2364T-V	K-2363T-4V/K-2364T-V	K-2363T-8V/K-2364T-V
材料	釉面陶瓷		
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准， 产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整		
可选用配件			
龙头	单孔龙头	4寸孔距	8寸孔距
款式变化			
相应套间	希玛龙套间		

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

#### 产品尺寸图: (单位:毫米)

